

Zásuvka MSSD-C-S-M16

Číslo dielu: 192748

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	10
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	38 g
Elektrický prípoj	4-pin Zásuvka Tvar A
Priemer kábla	5.5 s...8 s
Menovitý prierez vodiča	0.5 mm ² ...1 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna