

# Plastová hadica PLN-6X1-NT

Číslo dielu: 193404

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                             | 6 s                                                                                                                                                           |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 32 s                                                                                                                                                          |
| Vnútorný priemer                             | 4 s                                                                                                                                                           |
| Min. polomer ohybu                           | 11 s                                                                                                                                                          |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                           |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                                                                                                              |
| Povolenie                                    | TÜV                                                                                                                                                           |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát               | B 013277 0506 00                                                                                                                                              |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                                                                                    |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1                                                               |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                  | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                                                                                     |
| Teplota okolia                               | -30 °C...80 °C                                                                                                                                                |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.0147 kg/m                                                                                                                                                   |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm<br>pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 4 mm s prevlečnou maticou<br>pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm |
| Farba                                        | prirodne                                                                                                                                                      |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                                                                                                                |
| Materiál hadice                              | PE                                                                                                                                                            |