


Spojovacie vedenie KMYZ-2-24-10-LED

Číslo dielu: 193443

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile so samoreznou skrutkou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrický prípoj	2-pin / 2 žilové Uhlová zásuvka / kábel štvorhranná konštrukcia / otvorený koniec
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Priemer kábla	3,4 s
Štruktúra kábla	2 x 0,25 mm ²
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz