


# Škrtiaci spätný ventil GR-QS-8

Číslo dielu: 193970

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                            | Škrtenie s funkciou spätného ventilu                                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                       | QS-8                                                                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                       | QS-8                                                                                                      |
| Nastavovací prvok                          | Drážkovaná skrutka                                                                                        |
| Spôsob upevnenia                           | Montáž do čelného panela<br>s priechodným otvorom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:                       |
| Normálny menovitý prietok v smere škrtenia | 265 l/min                                                                                                 |
| Normálny menovitý prietok v spätnom smere  | 500 l/min                                                                                                 |
| Prevádzkový tlak                           | 0.2 bar...10 bar                                                                                          |
| Teplota okolia                             | -10 °C...60 °C                                                                                            |
| Materiál telesa                            | Zosilený PA                                                                                               |
| Ochrana proti výbuchu                      | Rešpektujte upozornenia v osvedčení<br>Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                                                                                 |
| Prevádzkové médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                                 |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Teplota média                              | -10 °C...60 °C                                                                                            |
| Hmotnosť výrobku                           | 23 g                                                                                                      |
| Pokyny k materiálú                         | V zhode s RoHS                                                                                            |
| Materiál tesnení                           | NBR                                                                                                       |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku              | POM                                                                                                       |
| Materiál ryhovanej hlavy                   | PA-zosílený                                                                                               |

| Charakteristický znak       | Hodnota             |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiál regulačnej skrutky | vysokolegovaná oceľ |