

# Plochý valec DZF-1 5/8"-4"-A-P-A

Číslo dielu: 194214

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	4 in
Priemer piestu	1 5/8"
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.6 stupeň
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Spôsob fungovania	dvojčinný
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Oválny piest
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	633 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	754 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	120 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	24 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	16 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	480 g
Pneumatický prípoj	1/8 NPT
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	FPM TPE-U (PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokelegovaná oceľ