

Klíbová hlavica CRSGS-M12X1,25

Číslo dielu: 195583

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12x1,25
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	1.5 kN
Hmotnosť výrobku	129 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vonkajšieho krúžku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál vnútorného krúžku	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	vysokolegovaná oceľ