

Zásuvka kábla ASI-SD-FK180

Číslo dielu: 196089

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	6.2 g
Elektrický prípoj	2-pin Zásuvka, priama
Rozsah prevádzkového napätia DC	75 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Prierez prípoja	1.5 mm ²
Druh krytia	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-30 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz