


Uzatvárací ventil HE-N3/8-LO

Číslo dielu: 197129

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Spôsob riadenia	priamo
Prevádzkový tlak	1 bar...10 bar
Hodnota C	20.95 l/sbar
Hodnota b	0.42
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	5200 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Montážna poloha	ľubovoľná
Smer prietoku	nereverzibilné
Hmotnosť výrobku	1100 g
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 3	1 NPT
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok