


# Batériový blok MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB

Číslo dielu: 197251

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                  | Hodnota                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Max. počet ventilových pozícií         | 10                                                        |
| Prevádzkový tlak                       | 0 bar...8 bar                                             |
| Prevádzkové médium                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK     | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                           | VDMA24364-B2-L                                            |
| Teplota okolia                         | 0 °C...40 °C                                              |
| Spôsob upevnenia ventilu               | s vnútorným závitom                                       |
| Pneumatický prípoj 1                   | M5                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                   | M3                                                        |
| Pneumatický prípoj 3                   | M5                                                        |
| Materiál pripojovacej dosky            | Hliníková tvárna zliatina                                 |