

Ložiskové púzdro CRLMC-32

Číslo dielu: 197320

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	112 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	elektrolyticky leštené vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast