

Prípojovací blok MHP2-PR10-3

Číslo dielu: 197446

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob upevnenia, prípojovacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1/33	M7
Pneumatický prípoj 3/11	M7
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina