

Špirálová plastová hadica PUN-8X1,25-S-6-SW

Číslo dielu: 197610

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	6 m
Vonkajší priemer	8 s
Dĺžka bloku	0.904 m
Vnútorňý priemer	5.7 s
Priemer vinutia	60 s
Počet závitov	87
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	440 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)