

Prevlečná matica
MCK-PK-13
Číslo dielu: 206504

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Vnútorný závit M22x1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	pre nástrchnú vsuvku s vnútorným priemerom 13 mm s prevlečnou maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS