


# Axiálna montážna sada EAMM-A-P10-38A-40G

Číslo dielu: 2297648

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak           | Hodnota                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka                  | 17 s                    |
| Montážna poloha                 | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok               | 8000 1/min              |
| Zhoda s LABS                    | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovacia teplota             | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu       | 0 - 95 %                |
| Druh krytia                     | IP40                    |
| Teplota okolia                  | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti  | 5.87 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment    | 12.5 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku                | 190 g                   |
| Kód rozhrania akčného člena     | P10-38A                 |
| Kód rozhrania vstupu motora     | 40G                     |
| Kód rozhrania pre teleso spojky | 38A                     |
| Pokyny k materiálu              | V zhode s RoHS          |