


Prevodovka EMGA-80-P-G5-EAS-80

Číslo dielu: 2297691

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 s
Veľkosť príruby motora	80 s
Vôľa v pootočení	0.12 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	110 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.45 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	176 Nm
Max. účinnosť	98 s
Tuhosť pootočenia	6 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	2000 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	80P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS