


Presný tlakový regulačný ventil LRP-7.0-6

Číslo dielu: 2418761

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Konštrukčný rad	LR
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	nepriamo riadený presný membránový regulačný ventil
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.1 bar...6 bar
Max. tlaková hysteréza	0.02 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	240 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela Montáž do vedenia s príslušenstvom
Prípoj manometra	G1/8
Pneumatický prípoj 1	pre pripojovaciu dosku Ø 7 mm
Pneumatický prípoj 2	pre pripojovaciu dosku Ø 7 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál membrány	NBR