

# Upínacie púzdro EAMH-50-6-C13.6

Číslo dielu: 2428479

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Veľkosť                        | 50                      |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok              | 6000 1/min              |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0.43 kg.mm <sup>2</sup> |
| Hmotnosť výrobku               | 19 g                    |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |