

# Oporné ložisko EAMG-U1-70

Číslo dielu: 2598638

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak     | Hodnota        |
|---------------------------|----------------|
| Veľkosť                   | 70             |
| Montážna poloha           | ľubovoľná      |
| Max. počet otáčok         | 5000 1/min     |
| Zhoda s LABS              | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota       | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 %       |
| Teplota okolia            | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku          | 74 g           |
| Pokyny k materiálu        | V zhode s RoHS |