



# Rozbočovací modul PMBL-90-HP3-E

Číslo dielu: 2663892

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | 90                                                          |
| Menovitá šírka DN                       | 36                                                          |
| Konštrukčný rad                         | L                                                           |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                   |
| Konštrukcia                             | Rozbočovací modul                                           |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                             |
| Riadiaci tlak                           | 0 bar...50 bar                                              |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach                  |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                  |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                                          |
| Skladovacia teplota                     | -10 °C...60 °C                                              |
| Vhodnosť pre potravinárstvo             | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                   |
| Teplota média                           | 5 °C...60 °C                                                |
| Teplota okolia                          | 5 °C...60 °C                                                |
| Hmotnosť výrobku                        | 2600 g                                                      |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                              |
| Materiál tesnení                        | NBR<br>PE                                                   |
| Materiál telesa                         | Hliníková tvárna zliatina                                   |