


Mechový valec EB-80-20

Číslo dielu: 2748903

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	80
Požadovaný priemer montáže	95 s
Zdvih	20 s
Max. výška, vysunutý	70 s
Max. uhol sklápania	10 stupeň
Max. presadenie	5 s
Minimálna montážna výška	50 s
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Vratná sila	400 N
Hmotnosť výrobku	500 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál mechu	CR
Materiál telesa	Hliníkový odlíatok