

Upínacie púzdro EAMH-60-11-C18.1

Číslo dielu: 2789160

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	60
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1.31 kg.mm ²
Hmotnosť výrobku	28 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS