

Paralelná montážna sada EAMM-U-110-D50-60H-120

Číslo dielu: 2798760

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	110
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	799 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.3 Nm
Prenesiteľný krútiaci moment	25 Nm
Hmotnosť výrobku	5280 g
Kód rozhrania akčného člena	D50B
Kód rozhrania vstupu motora	60H
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS