


Príruba motora EAMF-A-64C-80G-S1

Číslo dielu: 2843290

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	535 g
Kód rozhrania vstupu motora	80G
Kód rozhrania pre teleso spojky	64C
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS