

Pripojovací blok MRS-4

Číslo dielu: 2844348

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Max. počet ventilových pozícií	4
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	2.5 Nm
Max. uťahovací moment pri montáži na stenu	4 Nm
Hmotnosť výrobku	650 g
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina