


Axiálna montážna sada EAMM-A-D80-80G-S1

Číslo dielu: 2946764

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	103.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	1990 g
Kód rozhrania akčného člena	D80
Kód rozhrania vstupu motora	80G
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS