

Os s ozubeným remeňom EGC-80-800-TB-KF-0H-GK

Číslo dielu: 3013356

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Efektívny priemer hnacieho pastorka	28.65 s
Pracovný zdvih	800 s
Veľkosť	80
Rezerva zdvihu	0 s
Rozstup ozubeného remeňa	3 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s ozubeným remeňom
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	5 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,08 mm
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Plošné momenty 2. stupňa ly	844000 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa lz	1160000 mm ⁴
Max. sila Fy	3050 N
Max. sila Fz	3050 N
Max. sila Fy celková os	3050 N
Max. sila Fz celková os	3050 N
Fy pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	11236 N
Fz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	11236 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	28 N
Max. moment Mx	36 Nm
Max. moment My	97 Nm
Max. moment Mz	97 Nm
Max. moment Mx celková os	36 Nm
Max. moment Moja celková os	97 Nm

Charakteristický znak	Hodnota
Max. moment Mz celková os	97 Nm
Mx pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	133 Nm
My pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	357 Nm
Mz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	357 Nm
Min. posuvová sila Fx	350 N
Torzný moment zotrvačnosti It	551000 mm ⁴
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.19 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	2.05 kg.cm ²
Posuvová konštanta	90 mm/ot
Referenčná životnosť	5000 km
Materiál uzatváracieho krytu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ
Materiál remeňovej kladky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál upínacieho telesa ozubeného remeňa	Ušľachtilá oceľová liatina
Materiál ozubeného remeňa	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug