

Kyvná príruka SZB-32

Číslo dielu: 30798

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	172 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná