

# Hadicové T-spojenie T-PK-2

Číslo dielu: 30919

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                          | 1.5 s                                                     |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:--]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Pneumatický prípoj 1                    | pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm                     |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál telesa                         | POM                                                       |