

Ložiskové púzdro LBG-40

Číslo dielu: 31762

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Vylúčené sú dosky s plošnými spojmi, vedenie, elektrické konektory a cievky s viac ako 1% medi ako zložky zliatiny sú vylúčené z použitia. Výnimkou sú dosky s plošnými spojmi, káble, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% hmotnostným podielom medi sú z použitia vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Max. zaťaženie	1.5 kN
Hmotnosť výrobku	300 g 10.57 oz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Ušľachtilá oceľová liatina
Materiál čapu	Cementačná oceľ
Materiál poistky	Pružinová oceľ