


Ložiskový diel
LNZG-40/50
Číslo dielu: 32960

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40/50
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
	2.5 kN
Hmotnosť výrobku	129 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál ložiska	Plast