

Voľnobeh
FLSR-10-R
Číslo dielu: 33299

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	10
Smer otáčania	Pohyb doprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.53 Nm
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiál telesa	Hliníkový odlíatok
Materiál dutinky	Cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	Cementačná oceľ