


Riadený spätný ventil HGL-1/8-NPT

Číslo dielu: 34877

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	odblokovateľná funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/8 NPT
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	0 l/min...260 l/min
Prevádzkový tlak	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS