


Škrtiaci spätný ventil GG-1/4-3/8

Číslo dielu: 3633

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Spôsob ovládania	mechanicky
Nastavovací prvok	Kladková páka
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	870 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	1150 l/min
Prevádzkový tlak	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	380 g
Materiál tesnení	NBR