

Tlmič hluku
U-1/8-I
Číslo dielu: 3670

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	2050 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	76.5 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	3.6 g
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál tlmiacej vložky	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS