


PE-menič PE-1000

Číslo dielu: 3719

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-1
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Spínací výstup	kontaktný
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysterézou
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Spínací bod	0.05 bar
Bod vypnutia	0.05 bar
Max. napätie spínacieho výstupu AC	250 V
Max. napätie spínacích výstupov DC	250 V
Kategória použitia, indukčná záťaž	AC-14 DC-13
Kategória použitia pre ohmické zaťaženie	AC-12 DC-12
Elektrický prípoj	4- žilový Kábel
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	otvorený koniec
Dĺžka kábla	1 m
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	M5
Hmotnosť výrobku	230 g

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok Eloxovaný hliník
Možnosti nastavenia	pevne nastavená
Druh krytia	IP62
Izolačné napätie	2 kV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň znečistenia	3