


**Guľový kohút**  
**VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3**  
Číslo dielu: 4451856

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                              | Hodnota                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                                                        | 3-cestný guľový ventil<br>Vŕtanie T                                                                            |
| Spôsob ovládania                                                   | mechanicky                                                                                                     |
| Princíp tesnenia                                                   | mäkký                                                                                                          |
| Montážna poloha                                                    | ľubovoľná                                                                                                      |
| Spôsob upevnenia                                                   | Montáž do vedenia                                                                                              |
| Pripojenie, armatúra                                               | Rp3/4                                                                                                          |
| Indikátor spínacej polohy                                          | Smer drážky = Smer prietoku                                                                                    |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby                                   | F03                                                                                                            |
| Vnútorný priemer                                                   | 17.6 s                                                                                                         |
| Menovitá šírka DN                                                  | 20                                                                                                             |
| Funkcia ventilu                                                    | 3/2                                                                                                            |
| Smer prietoku                                                      | reverzibilný                                                                                                   |
| Menovitý tlak armatúry PN                                          | 40                                                                                                             |
| Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN | 8 Nm                                                                                                           |
| Založené na norme                                                  | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                         |
| Médium                                                             | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny |
| Teplota média                                                      | -20 °C...130 °C                                                                                                |
| Prietok Kv typ T hranatý                                           | 41 m³/h                                                                                                        |
| Pokyny k materiálu                                                 | V zhode s RoHS                                                                                                 |
| Zhoda s LABS                                                       | VDMA24364 zóna III                                                                                             |
| Materiál telesa                                                    | Mosadz<br>poniklované                                                                                          |

| Charakteristický znak                 | Hodnota                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Číslo materiálu telesa                | CW617N                                     |
| Materiál tesnení                      | HNBR<br>PTFE                               |
| Materiál guličky                      | Mosadz<br>pochrómovaný                     |
| Číslo materiálu guličky               | CW614N                                     |
| Materiál hriadeľa                     | Mosadz                                     |
| Číslo materiálu hriadeľa              | CW614N                                     |
| Hmotnosť výrobku                      | 710 g                                      |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii  |