



# Pneumatický ventil

## J-5-PK-3

Číslo dielu: 4503

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 5/2 bistabilný                                                                    |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 105 l/min                                                                         |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | PK-3                                                                              |
| Prevádzkový tlak                                           | 1 bar...8 bar                                                                     |
| Konštrukcia                                                | Tanier-sedlo                                                                      |
| Menovitá šírka                                             | 2.5 s                                                                             |
| Čas spínania o                                             | 9 ms                                                                              |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]                                      |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Teplota okolia                                             | 0 °C...60 °C                                                                      |
| Hmotnosť výrobku                                           | 130 g                                                                             |
| Spôsob upevnenia                                           | na pripojovaciu dosku<br>na montážnom ráme<br>s priechodným otvorom<br>voliteľne: |
| Pneumatický prípoj 1                                       | PK-3                                                                              |
| Pneumatický prípoj 2                                       | PK-3                                                                              |
| Pneumatický prípoj 3                                       | PK-3                                                                              |
| Pneumatický prípoj 4                                       | PK-3                                                                              |
| Pneumatický prípoj 5                                       | PK-3                                                                              |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                                    |
| Materiál pripojovacej dosky                                | Mosadz<br>PPS-zosílený                                                            |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                                               |
| Materiál telesa                                            | Plast<br>Zinkový tlakový odliatok                                                 |