


Rýchloodvzdušňovací ventil SEU-1/8

Číslo dielu: 4616

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvetranie
Výber prídavnej funkcie	s tlmičom hluku
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Menovitý prietok odvetrania 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	550 l/min
Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1000 l/min
Normálny menovitý prietok pri natlakovaní 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	300 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...75 °C
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá šírka	5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hmotnosť výrobku	65 g
Materiál tesnení	NBR