


Plunžrový ventil V/O-3-1/8

Číslo dielu: 4938

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	140 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Konštrukcia	Piest-sedlo
Menovitá šírka	3.5 s
Spôsob riadenia	priamo
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	28 N
Ovládacia sila pri uzavretej základnej polohe	37.53 N
Hmotnosť výrobku	90 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Eloxovaný hliník