

Prírubové upevnenie DAMF-Q12-16

Číslo dielu: 4965019

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	4 Nm
Hmotnosť výrobku	80 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Oceľ, pozinkovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná