

Spojka
EAMD-56-46-14-23X27
Číslo dielu: 5062229

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	14 s
Upínací priemer 2	23 s
Veľkosť	56
Menovitá dĺžka	46,5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	151 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	38 Nm
Hmotnosť výrobku	424 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS