

Riadiace vedenie NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Číslo dielu: 5105646

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hrnatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	SCSI
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	36
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	36
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hrnatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	36
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	36
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	na DIN lištu
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1.5 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.5 kV
Dĺžka kábla	0.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	74 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	110 s
Priemer kábla	7.4 s
Štruktúra kábla	18 x 2 x 0,09 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.09 mm ²
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	čierna
Materiál telesa	PA PBT
Farba telesa	zelená čierna
Materiál izolačného púzdra	PVC