

# Kábel enkódera NEBM-M12G8-E-7.5-N-R3G8

Číslo dielu: 5212314

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Označenie potrubia                         | bez držiaka štítku                                          |
| Hmotnosť výrobku                           | 450 g                                                       |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana prevádzkového zariadenia                             |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | okrúhly tvar                                                |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zásuvka                                                     |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup        | priamy                                                      |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101                 |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 8                                                           |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily    | 8                                                           |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia                                             |
| Elektrický prípoj 2, tvar                  | hranatý                                                     |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | Zástrčka                                                    |
| Elektrický prípoj 2, káblový výstup        | priamy                                                      |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | RJ45                                                        |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl       | 8                                                           |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily    | 8                                                           |
| Rozsah prevádzkového napätia DC            | 0 V...30 V                                                  |
| Menovité prevádzkové napätie DC            | 24 V                                                        |
| Rozsah prevádzkového napätia AC            | 0 V...30 V                                                  |
| Menovité prevádzkové napätie AC            | 24 V                                                        |
| Tienenie                                   | áno                                                         |
| Dĺžka kábla                                | 7.5 m                                                       |
| Vlastnosť vedenia                          | vhodné do energetických reťazcov                            |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla    | 48 s                                                        |
| Priemer kábla                              | 5.8 s                                                       |
| Štruktúra kábla                            | 1 x 4 x 0,15 mm <sup>2</sup> + 4 x 1 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Menovitý prierez vodiča                    | 0.15 mm <sup>2</sup>                                        |
| Druh krytia                                | IP65                                                        |
| Pokyny k druhu krytia                      | IP30 pre zástrčku Sub-D<br>v zmontovanom stave              |

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teplota okolia                              | -40 °C...80 °C                              |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...80 °C                               |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS                      |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa predpisov UK RoHS                     |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364 zóna III                          |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                       | TPE-U(PUR)                                  |
| Farba plášťa kábla                          | čierna                                      |