

Prípojka zbernice FBA-1-SL-5POL

Číslo dielu: 525634

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	26 g
Elektrický prípoj	9-pin / 5-pin Priama zásuvka / priama zástrčka Sub-D / -
Rozsah prevádzkového napätia DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený