

Prípojka zbernice FBSD-KL-2X5POL

Číslo dielu: 525635

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	20 g
Elektrický prípoj	5-pin / 5-pin Uhlová zásuvka / skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	12 A
Prierez prípoja	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený