

Vákuová prísavka ESS-100-GT-M10

Číslo dielu: 525986

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	9 s
Min. polomer obrobku	135 s
Menovitá šírka	5.5 s
Priemer prísavky	100 s
Objem prísavky	53.9 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	okrúhla, zvonovitý tvar
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okrúhla, hlboká
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	297 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	375 N
Max. ťahovací moment upevňovacieho závit	12 Nm
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	183 N
Hmotnosť výrobku	86.5 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®