

Konštrukčná zostava manometra DPA-100-16-MA-SET

Číslo dielu: 526099

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	40
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom
Prevádzkový tlak	16 bar
Trieda presnosti merania	2,5
Druh krytia	IP43
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	G1/4
Hmotnosť výrobku	305 g