

Lineárny pohon DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

Číslo dielu: 526660

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1000 s
Priemer piestu	32 mm
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Princíp unášania	tvarový (drážka)
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	20 s
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	483 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	483 N
Pohybovaná hmotnosť	890 g
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	890 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	69 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2720 g
Alternatívne prípoje	viď obrázok produktu
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál veka	Hliníkový odlatok potiahnutý
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník eloxovaný