


Manometer MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG

Číslo dielu: 526788

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 psi...36 psi
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	50
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	2,5
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	R1/4
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál priezoru	PMMA
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	75 g

Charakteristický znak	Hodnota
Stupnica	Jednoduchá stupnica psi (vonk.)