


Filter s aktivním uhlím MS6-LFX-1/4-U

Číslo dílu: 529685

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Filter s aktivním uhlím
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Prevádzkový tlak	0 bar...20 bar
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	900 l/min
Prevádzkové médium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zvyškový obsah oleja	0.003 mg/m³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	820 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	Aktivní uhlíe
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina